


# 输尿管导引鞘

## URETERAL ACCESS SHEATH




- 鞘管管体由聚合物、金属弹簧、PTFE三种材料复合而成
- PTFE内层结构，大大降低了其他器械通过鞘管的阻力
- 高强度的金属弹簧加强结构，提高了鞘管的径向支撑力及抗折弯性能
- 扩张器管体添加显影剂成分，提高了体外追踪性能
- 管材表面亲水涂层，大大降低了进入泌尿道的阻力

输尿管导引鞘用于泌尿外科内窥镜检查 and 手术，用以辅助内窥镜和手术器械进入泌尿道。输尿管导引鞘应用于输尿管镜检查、治疗时可以提高输尿管狭窄、管腔狭小患者的进镜成功率，提高检查和治疗的有效性和安全性，显著减少输尿管损伤。

## 产品规格

产品编码	产品规格	导引鞘	鞘管管体	鞘管管体
		有效长度 (mm)±5%	内径(mm) ±0.15	外径(mm) ±0.15
71026501	10Fr*265mm	265	3.3	4
71036501	10Fr*365mm	365	3.3	4
71041501	10Fr*415mm	415	3.3	4
71046501	10Fr*465mm	465	3.3	4
71056501	10Fr*565mm	565	3.3	4
71226501	12Fr*265mm	265	4.1	4.7
71236501	12Fr*365mm	365	4.1	4.7
71241501	12Fr*415mm	415	4.1	4.7
71246501	12Fr*465mm	465	4.1	4.7
71256501	12Fr*565mm	565	4.1	4.7
71326501	13Fr*265mm	265	4.35	5
71336501	13Fr*365mm	365	4.35	5
71341501	13Fr*415mm	415	4.35	5
71346501	13Fr*465mm	465	4.35	5
71356501	13Fr*565mm	565	4.35	5
71426501	14Fr*265mm	265	4.7	5.3
71436501	14Fr*365mm	365	4.7	5.3
71441501	14Fr*415mm	415	4.7	5.3
71446501	14Fr*465mm	465	4.7	5.3
71456501	14Fr*565mm	565	4.7	5.3

## 结构图



### 普霖医疗科技（广州）有限公司

地址：广州市广州经济技术开发区玉树工业园富康西街8号C栋503  
 邮编：510663  
 电话：020-82112462  
 邮箱：pulin@pulinmed.com  
 网站：www.pulinmed.com

